

**Garant****SCGT 09T302, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

Ordernummer	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	N
spån-brytare	AM
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Sort	HU7310
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	SCGT 09T302
Antal byten/skär	4
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning