

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273505 8
GTIN	4067263125259
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Hörnradi	0,8 mm
Spårbredd w	8 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	M
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	begränsat lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		