

MIRKA**Excenterslip DEROS II, Typ: 650****Beställningsdata**

Ordernummer	077335 650
GTIN	6416868227239
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Excenterslip med **borstfri elmotor utan nätdel.**

- **Låg energiförbrukning. Mycket kompakt, tyst, lätt och kraftfull.**
- **20 % kraftfullare motor än DEROS I, bibehåller konstant hastighet vid tung belastning.**
- **Wi-Fi-anslutning och förbättrad Bluetooth-anslutning.**
- **RPM LED-indikator på hastighetsregulatorn + på/av-knapp och läsbar hastighet.**
- **Externt utsug kan anslutas.**

Användningsdata:

Bearbetning (grov-, mellan- och finslipning) av trä, metall och lack. Mycket lämplig för bearbetning av svåråtkomliga eller profilerade ytor samt för våt- och torrslipning.

OBS!:

Passande slipskiva med 6 hål, artikel nr 567775, 15 hål, artikel nr 567558 och ABRANET, artikel nr 567800.

Passande stödrondell, artikelnr 567990, storlek 150.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
vikt	1,1 kg
excenterrörelse	5 mm

maximala vibrationer enligt EN	3,4 m/s ²
effektförbrukning	400 W
stödtallrik Ø	150 mm
Serie	DEROS II
excenterfrekvens	4000 - 10000 min ⁻¹
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 150 mm	567990 150
---	------------