

Mitutoyo**Linjärskala, effektiv mätlängd L0: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499241 150
GTIN	4550501371445
Artikelklass	44D

Beskrivning**Utförande:**

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.
- Okänslig för vatten, olja och damm på grund av elektromagnetisk induktion.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För exakt detektering och positionering av axiella justeringar, t.ex. på fräsmaskiner, svarvmaskiner, positioneringsbord eller mätinstrument. Även lämplig för konvertering av verktygsmaskiner till digital visning.

OBS!:

Kan endast användas i kombination med visningsenhet nr 499356.

Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 67
totallängd L ₃	328 mm
hålcentrumavstånd L ₂	308 mm
kabellängd	3,5 m

Bredd	22 mm
maximalt mät huvudavstånd L_1	170 mm
mät noggrannhet (20°)	5 μm
Energiförsörjning	Nät driven
effektiv mätlängd L_0	150 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3