

Mitutoyo**Linjärskala, effektiv mätlängd L₀: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499241 100
GTIN	4550501371438
Artikelklass	44D

Beskrivning**Utförande:**

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.
- Okänslig för vatten, olja och damm på grund av elektromagnetisk induktion.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För exakt detektering och positionering av axiella justeringar, t.ex. på fräsmaskiner, svarvmaskiner, positioneringsbord eller mätinstrument. Även lämplig för konvertering av verktygsmaskiner till digital visning.

OBS!:

Kan endast användas i kombination med visningsenhet nr 499356.

Teknisk beskrivning

kabellängd	3,5 m
Bredd	22 mm
mätnoggrannhet (20°)	5 µm
effektiv mätlängd L ₀	100 mm

IP-skyddsklass	IP 67
hålcentrumavstånd L ₂	258 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt mät huvudavstånd L ₁	120 mm
totallängd L ₃	278 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3