

**Mitutoyo****Linjärskala, effektiv mätlängd L<sub>0</sub>: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499241 1500
GTIN	4550501371629
Artikelklass	44D

**Beskrivning****Utförande:**

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.
- Okänslig för vatten, olja och damm på grund av elektromagnetisk induktion.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

För exakt detektering och positionering av axiella justeringar, t.ex. på fräsmaskiner, svarvmaskiner, positioneringsbord eller mätinstrument. Även lämplig för konvertering av verktygsmaskiner till digital visning.

**OBS!:**

**Kan endast användas i kombination med visningsenhet nr 499356.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd L <sub>3</sub>	1698 mm
effektiv mätlängd L <sub>0</sub>	1500 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Bredd	22 mm
hålcentrumavstånd L <sub>2</sub>	1678 mm

maximalt mät huvudavstånd $L_1$	1540 mm
kabellängd	5 m
mät noggrannhet (20°)	7 $\mu$ m
IP-skyddsklass	IP 67
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

---

## Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3