


**Garant****Stickstålsplatta neutral, HU9310, Spårbredd w: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273298 6
GTIN	4067263126805
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Spårbredd w	6 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,17 mm/v
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral

Produktslag

Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		