

**KOMET® M03Speed finjusteringshuvud, Ø Dmin: 29mm****Beställningsdata**

Ordernummer	238370 29
GTIN	4047109074620
Artikelklass	24I

**Beskrivning****Utförande:**

- **Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.**
- **Modulär systemuppbyggnad.**
- **Fininställning utan extra fastklämning.**
- **Med ABS®-anslutning för hög repeternoggrannhet.**
- **Snabb grovinställning genom justering av svarvstålet.**
- **Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.**
- **Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområde av 0,25–0,6 mm i Ø, beroende på arborområdet.**
- **Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.**
- **Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.**

**OBS!:**

Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.

Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

**Teknisk beskrivning**

Grovjusterområde S	5 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	25
Finjustering i Ø	0,4 mm
Radie Ø D2 framåtriktad bearbetning	26 mm
Skärhållare	238355 29

maximalt varvtal:	40000 min <sup>-1</sup>
Minimidiameter D <sub>min</sub>	29
Effektiv längd L <sub>1</sub>	39,9 mm
Spindelområde Ø	29 - 39 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Kryssborring
Borranvändning	Konvex
Borranvändning	Snedställt borrhull
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

KOMET® skärhållare 90° för M03SpeedFramåt passar M03  
Storlek 29

238355 29