

**Garant****RNGN 120700, KB7205, användningsområde: HART**

### Beställningsdata

Ordernummer	255770 HART
GTIN	4045197511652
Artikelklass	21H

### Beskrivning

RNGN 120700 HART Eggutförande: 0,1 mm × 20°

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,8 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 180 - 250 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 250 m/min

### Teknisk beskrivning

användningsområde	HÅRD
Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 250 m/min
Primäranvändning	H
Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,8 mm
Eggutförande	0,1 mm × 20°
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt

Sort	KB7205
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	250 m/min
ISO-kod vändskär	RNGN 120700
Antal byten/skär	16
Produktnamnsattribut	KB7205
Produktslag	Vändskär för svarvning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig	250 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	210 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	190 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	180 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	250 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		