

**TNGA 160404, PT600M, användningsområde: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	255842 GG
GTIN	4960664546350
Artikelklass	25F

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

Sort: PT600M

spånbrytare: T02025

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,15 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 550 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spånbrytare	T02025
användningsområde	GG
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 550 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	TNGA 160404
Antal byten/skär	6
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning