

**CNGA 120404, PT600M, användningsområde: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	255803 HART
GTIN	4960664545513
Artikelklass	25F

**Beskrivning****Utförande:**

**MEGACOAT**-belagda keramikvändskär.

Sort: PT600M

spånbrytare: S02025

Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 0,9 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 200 m/min

**Teknisk beskrivning**

spånbrytare	S02025
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
användningsområde	HÅRD
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 200 m/min

Skärdjup $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	CNGA 120404
Antal byten/skär	4
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning