

**RNGN 120700, PT600M, användningsområde: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	255870 HART
GTIN	4960664545957
Artikelklass	25F

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda keramikvändskär.

spånbrytare: S02025

Eggutförande: 0,2 mm × 25°

Skärdjup a_p : 0,2 - 0,7 mm

Matning f : 0,05 - 0,15 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 60 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 30 - 40 m/min

Teknisk beskrivning

spånbrytare	S02025
Skärdjup a_p	0,2 - 0,7 mm
användningsområde	HÅRD
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	H
Eggutförande	0,2 mm × 25°

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 60 m/min
Matning f	0,05 - 0,15 mm/v
Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
Skärhastighet v_c sekundär användning	30 - 40 m/min
ISO-kod vändskär	RNGN 120700
Antal byten/skär	16
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning