

Garant**QuickTurn skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Artikelklass	21U

Beskrivning**Användningsdata:**

Byte av vändskär utan verktyg. **Lossa låsningen med knappen – byt skärege – tryck på klampinspänningen.**

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Invändig: nej

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2025K12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totalängd L: 125 mm

Underläggsplatta: 259031 3

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CN.. 1204..
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2025K12
Skaftmått	20 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Underläggsplatta	259031 3
Klamp	259038 7

Skruv för underläggsplatta	259025 4
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Spännjärn	259351
Underläggsplatta	259201
Skruv för underläggsplatta Typ 4	259025 4
Skruv för underläggsplatta	259171
Underläggsplatta Typ 3	259031 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spännjärn Typ 7	259038 7
Spännjärn	259531
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Spännjärn Typ 11	259038 11