

**DNGA 150608, PT600M, användningsområde: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	255819 GG
GTIN	4960664545681
Artikelklass	25F

**Beskrivning****Utförande:**

**MEGACOAT**-belagda keramikvändskär.

Sort: PT600M

spånbrytare: T02025

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 550 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 550 m/min
spånbrytare	T02025
Matning $f$	0,15 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	krävande intermittent

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
användningsområde	GG
Sort	PT600M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Keramik
ISO-kod vändskär	DNGA 150608
Antal byten/skär	4
Produktnamnsattribut	PT600M
Produktslag	Vändskär för svarvning