

Garant**QuickTurn-spännhållare DCLNL 95°, för vändskärplattor CN., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Artikelklass	21U

Beskrivning**Användningsdata:**

Byte av vändskär utan verktyg. **Lossa låsningen med knappen – byt skäregg – tryck på klampinspänningen.**

Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	32 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2025K12
Underläggsplatta	259031 11
Klamp	259038 7
Skruv för underläggsplatta	259025 4
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Användning	Vänster

Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 4	259025 4
Spännjärn Typ 11	259038 11
Spännjärn Typ 7	259038 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15