

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	33 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäder-sats	259044 2
Underläggsplatta	259031 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Hävarmsskruv	259018 2
Hävarm	259015 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Funktionsbredd L ₄	32 mm
ISO-kod hållare	PCLNR/L 2525M12
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskriv Typ 2	259018 2
Underläggsplatta Typ 2	259031 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Hävarm Typ 2	259015 2