



Sladdlöst dammsug, tillverkarens beteckning: M12DE



Beställningsdata

Ordernummer	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Universellt användbart, kompakt och lätt **sladdlöst dammsug** för borrhammare med hals-Ø på 43 till 59 mm.

- **HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.**
- **Låsbart djupanslag med 120 mm skala**
- **REDLINK™ elektronik.**
- **Brytarlägen: Till, Från, Automatik med 5 sekunders eftergång för fullständigt utsug.**
- **Kan placeras på höger eller vänster maskinsida.**
- **Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1× 12 V / 2,0 Ah Red litiumjonbatteri, laddare. HD-box (systemväska), sidohandtag, extra utsugsstos samt 3 adaptrar för anpassning till hals-Ø.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073814 / 3815 / 3816 och nr 073840. Tillverkarens garantivillkor hittar du på sidan 1470.

förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Batterispänning: 12 V

batterikapacitet: 2 A·h

vikt: 1,7 kg

Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
tillverkarens beteckning	M12 DE-201X
vikt	1,7 kg
batterikapacitet	2 A·h
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Tomgångsvarvtal	0 - 22000 min ⁻¹
Borrdjup	120 mm
borr-Ø	16 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V

Tillbehör

Litiumjon system M12B4 Batterityp, batterispänning MB12 V	073815 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC