

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Artikelklass	21T

Beskrivning**Utförande:**

PCLNR 95° borrhållare för vändskärsplattor CN.

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäderstift-sats	259047 4
ISO-kod hållare	A40T PCLNR/L16
Underläggsplatta	259031 35
Passande vändskär	CN.. 1606..
Fjäder-sats	259044 6
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Hävarm	259015 12
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm

Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 12	259015 12
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 4	259047 4
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats 10 delar Typ 6	259044 6
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500