

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A40T PCLNR/L16
Fjäderstift-sats	259047 4
Underläggsplatta	259031 35
Mittförskjutning L_3	27 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Hävarm	259015 12
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Passande vändskär	CN.. 1606..
Fjäder-sats	259044 6
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäder-sats 10 delar Typ 6	259044 6
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 4	259047 4
Hävarm Typ 12	259015 12
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500