

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 50/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 6
Hävarm	259015 12
Vändskärsstorlek	16 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Underläggsplatta	259031 35
Fjäderstift-sats	259047 4
ISO-kod hållare	A50U PCLNR/L16
Mittförskjutning L_3	35 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	63 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
totallängd L	350 mm
Spännhöjd L_2	48 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 35	259031 35
Fjäder-sats 10 delar Typ 6	259044 6
Hävarm Typ 12	259015 12
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 4	259047 4
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500