

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	239745 10
GTIN	4045197593238
Artikelklass	23A

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft- \emptyset för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 10 - 12,7 mm

passar till diameter bottenhål: 14 - 16,2 mm

totallängd L: 120 mm

Effektiv längd L_1 : 65 mm

Skaftdiameter D_s h6: 16 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 5 Nm

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	65 mm
passar till diameter genomgående hål	10 - 12,7 mm
passar till diameter bottenhål	14 - 16,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
rekommenderat åtdragningmoment	5 Nm
totallängd L	120 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga