

Garant**Roterande fil Z7 – medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: D0605****Beställningsdata**

Ordernummer	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Skaftlängd 200 mm (kan kapas).

Skaft-Ø 6 mm. **Form D kula** (KUD)

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Starta inte maskinen förrän den roterande filen är nere i arbetsstycket.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Kulform

Huvud-Ø: 6 mm

Huvudängd L₁: 5 mm

totallängd: 205 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivning

Form	Klotformat huvud
Huvud-Ø	6 mm
Formbeskrivning	Kulform
förkortning tandning	Z7
Huvudängd L ₁	5 mm
totallängd	205 mm

Tandningstyp	m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad	medel
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil