


**KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 Cermet ASG4000, DST, NominellØ D: 32mm**


### Beställningsdata

Ordernummer	239816 32
GTIN	4047109236622
Artikelklass	27E

### Beskrivning

**Utförande:**

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i  $\mu$ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till  $5 \times D$ .

I geometri **ASG4000** med raka tänder i skärfasvinkel  $25^\circ$ .

Speciellt avsedd för **borrning av genomgående hål i stål.**

**OBS!:**

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880 – 239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

### Teknisk beskrivning

Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/v
Skärlängd $l_1$	6 mm
huvudets längd $l$	25 mm
för hållare nr 239880 – 239940	27 – 34,99
Antal skär Z	8
NominellØ D	32 mm

Beläggning	DST
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	lämplig		