

**Kapskiva PREMIUM\*\*\*, skiv-Ø: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563300 115
GTIN	9003170359375
Artikelklass	53T

**Beskrivning****Utförande:**

**Specialtyp** med hög sidostabilitet och lång utslitningstid för kapning av **CrNi-stål**. Mycket höga prestanda även i stål.

**Användningsdata:**

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet  $v_c$  80 m/s.

**Specifikation:****A30R-BFXA.****OBS!:**

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	13300 min <sup>-1</sup>
skivbredd	2 mm
hål-Ø	22,23 mm

Formbeskrivning	böjda
Specifikation	A30R-BFXA
skiv-Ø	115 mm
för materialtjocklek	6 - 10 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		