



KOMET REAMAX® TS brotschhuvud H7 Cermet ASG3000, DST, NominellØ D: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	239811 35
GTIN	4047109236653
Artikelklass	27E

Beskrivning

Utförande:

Raktandade brotschhuvuden, **färdigslipade för passning H7.**

Applikationsanpassad skärgeometri. Justerbara i μ -området för slitagekompensation och för att uppnå minimala grundtoleranser fr.o.m. IT4. För genomgående hål upp till $5 \times D$.

I geometri **ASG3000** med skärfasvinkel 45° och extra spånspar för säker spånavgång längs skäret. För **bottenhål och genomgående hål.**

OBS!:

- **Andra storlekar kan fås med kort leveranstid på begäran.**
- **Passande hållare, se nr 239880–239940.**
- **Riktvärden för användning gäller genomgående hål.**

Teknisk beskrivning

Skärlängd l_1	6 mm
huvudets längd l	25 mm
för hållare nr 239880 – 239940	35 – 41,99
NominellØ D	35 mm
Antal skär Z	8
Matning f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/v

Beläggning	DST
Borrtolerans	H7
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Invändig	ja
Produktslag	Skärinsats för brotschning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
GGG	mindre lämplig	140 m/min	K
vått maximal	lämplig		