


**Garant****CCMT 09T308, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Sort	HB7010-1
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning