

Garant**CCMT 09T308, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 2,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Sort	HB7020
Primäranvändning	P
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning