

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning