

**CCMT 060202 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 060202 Wiper CA510 Sort: CA510  
spån-brytare: WP  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 450 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Sort	CA510
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

spån-brytare	WP
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning