

**CCMT 060204 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260094 CA510 |
| GTIN | 4960664753116 |
| Artikelklass | 25E |

Beskrivning

CCMT 060204 Wiper CA510 Sort: CA510

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|------------------|
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Primäranvändning | P |
| Sort | CA510 |
| spån-brytare | WP |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 140 - 450 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCMT 060204 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |