

**CCMT 09T304 Wiper, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	WP
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning