

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA510
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMX 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M

Produktslag

Vändskär för svarvning