

Garant**GARANT Softcut® HSI-fasningsfräs, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fasverktyg med mycket hög kapacitet för fram- och bakåtbearbetning.

OBS!:

D_{max} vid användning med vändskär $r = 0,4$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Passande vändskär	SO.T 0836..
Antal skär Z	3
Skrivsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
totallängd L_{tot}	110 mm
Ø D	16 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	26,3 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Serie	Softcut®
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad

Inställningsvinkel κ	45 grad
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219863