

**CNMG 120404, Sort: SP0819****Beställningsdata**

Ordernummer	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Artikelklass	28A

Teknisk beskrivning

spån-brytare	4E
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 120 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	150 - 320 m/min
Skärdjup a_p	1 - 5,5 mm
Matning f	0,15 - 0,55 mm/v
Sekundär användning	M
Primäranvändning	S
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	SP0819
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning