


**CNMG 120412, Sort: CA4515****Beställningsdata**

Ordernummer	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 CA4515 Sort: CA4515
spån-brytare: STD
Skärdjup a_p : 0,5 - 7 mm
Matning f : 0,05 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 360 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,7 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 7 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	STD
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	K
Sort	CA4515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning