


**CNMG 120408, Sort: SP4019**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250184 SP4019
GTIN	
Artikelklass	28A

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	3J
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	40 - 110 m/min
Matning f	0,15 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sekundär användning	S
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning