

HOLEX®**Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	148400 2
GTIN	4045197854964
Artikelklass	12L

Beskrivning**Utförande:**

Med härdade spännbackar. Förzinkade stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av vid användning på trånga ställen.

För **normal** påfrestning:

kåpa av pressgjutet zinkgods.

Norm: DIN 1814

spännvidd □: 4 - 8,5 mm

för handgängtappar DIN 352: M4,5 – M12

för handbrottschdiameter DIN 206*: 5 - 10 mm

totallängd: 265 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	265 mm
för handgängtappar DIN 352	M4,5 – M12
för handbrottschdiameter DIN 206*	5 - 10 mm
spännvidd □	4 - 8,5 mm
Norm	DIN 1814