

**CNMG 120408 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	WQ
Matning f	0,14 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning