



## Gängkloppor, för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd: 25,4X9,5 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Artikelklass	12L

### Beskrivning

#### Utförande:

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

**Upp till strl 65x25** av pressgjutet zinkgods, **från strl 75x20** av stål.

#### Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M2 – M12

Metrisk fin gänga: M4 – M10

Gänga UNC: Nr 3 – 7/16"

Gänga UNF: Nr 3 – 7/16"

Gänga Whitworth: 5/16" – 1/8"

Gänga Whitworth-rör: G1/8"

### Teknisk beskrivning

Gänga UNF	Nr.3 – 7/16 tum
för gängsnitt- $\emptyset$	25,4 mm
totallängd	210 mm
Metrisk gänga	M2 – M12
höjd	9,5 mm
Gänga Whitworth-rör	G1/8 tum
Gänga Whitworth	5/16 – 1/8 tum
Metrisk fin gänga	M4 – M10

Gänga UNC	Nr.3 – 7/16 tum
Norm	EN 22568