

**HOLEX®****Gängkloppor, för gängsnitts-Ø × höjd: 55X16 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Artikelklass	12L

**Beskrivning****Utförande:**

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

**Upp till strl 65×25** av pressgjutet zinkgods, **från strl 75×20** av stål.

**Användningsdata:**

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk fin gänga: M22×1 – M25×1,5

Gänga UNF: 7/8" – 1"

Gänga Whitworth-rör: G5/8" – G3/4"

totallängd: 495 mm

**Teknisk beskrivning**

totallängd	495 mm
Metrisk fin gänga	M22×1 – M25×1,5
Gänga Whitworth-rör	G5/8 – G3/4 tum
Gänga UNF	7/8 – 1 tum
höjd	16 mm
för gängsnitt-Ø	55 mm
Norm	EN 22568

