

**HOLEX Pro Form maskinrullgängtapp med smörjspår HSS-E-PM, TiN, MF: 8X1****Beställningsdata**

Ordernummer	139370 8X1
GTIN	4069515003667
Artikelklass	12I

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Form: Kraftfull rullgängtapp för användning inom **ett brett materialspektrum.**

- **HSS-E-PM skärmedel för hög slitstyrka.**
- **Toppmodern och optimerad HiPIMS TiN-beläggning.**

Uppfyller DIN 374.

Teknisk beskrivning

gänga	M8×1
Serie	Pro Form
totallängd L	90 mm
Gängstigning	1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Antal spånspar	5
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde	7,55 mm
Gäng-Ø	8 mm
Gängdjup	24 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	TiN

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 374
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	20 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	begränsat lämplig	20 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		