


CNMG 120404, Sort: SP4019

Beställningsdata

Ordernummer	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Artikelklass	28A

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4 mm
spån-brytare	3J
Sekundär användning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	40 - 110 m/min
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning