

**BMT-fäste, längsgående, BMT: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	319885 60
GTIN	4069515004237
Artikelklass	32U

Beskrivning**Utförande:**

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Lämplig för konventionella svarvhållare.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processsäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.**
- **Brunerade för bättre korrosionsskydd.**
- **Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.**

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 spårklackar), TS-4000 T12 (3 spårklackar), TS-5000 T12 (3 spårklackar)**

OBS!:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.

Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.

Teknisk beskrivning

h_2	108 mm
L_2	84 mm
x	70 mm
b_2	65 mm
L_1	94 mm
h_1	25 mm
Produktslag	Stålhållare