

**CNMG 120408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250212 CA510
GTIN	4960664696901
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120408 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: PS
Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PS
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning