

**BMT-borrstångshållare, BMT: 68****Beställningsdata**

Ordernummer	319887 68
GTIN	4069515004640
Artikelklass	32U

Beskrivning**Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.**
- **Brunerade för bättre korrosionsskydd.**
- **Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.**

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsbör.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C**

OBS!:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.

Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.

Teknisk beskrivning

L_3	26 mm
L_2	110 mm
l_1	132 mm
d_a	40 mm
L_1	68 mm
z	64 mm
x	95 mm
h_1	85 mm
Produktslag	Stålhållare