

**BMT-borrstångshållare, BMT: 45-65****Beställningsdata**

Ordernummer	319887 45-65
GTIN	4069515004664
Artikelklass	32U

Beskrivning**Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.**
- **Brunerade för bättre korrosionsskydd.**
- **Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.**

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

- **DN SOLUTIONS (tidigare DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**

- Haas: ST-10/15Y (BMT45)
- Hardinge: H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- Smec: PL1600 (M/MC)
- Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- Takamaz: XYT-51 (BMT45)
- Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- Tornos: SwissDECO 36 TB

OBS!:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran. Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.

Teknisk beskrivning

z	45 mm
L ₁	58 mm
l ₁	90 mm
h ₁	75 mm
x	65 mm
d _a	32 mm
L ₃	40 mm
L ₂	58 mm
Produktslag	Stålhållare