

Garant**HM-fasfräs 60°, obelagd, Ø e8 DC: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208065 10
GTIN	4045197859617
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:****Tolerans:** Spetsvinkel $\pm 1^\circ$.**Användningsdata:**

- försänkning
- Fasning

OBS!:Beställ form **HB** med **nr 208068**.

Form HB kan levereras till samma pris.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D _c	10 mm
totallängd L	72 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skärlängd L _c	22 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm
Hörnfasvinkel	60 grad
Fasfräsning	30 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Spetsvinkel konisk försänkare	60 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Fasningsfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	55 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB

