

**BMT-borrstångshållare, BMT: 65-72****Beställningsdata**

Ordernummer	319887 65-72
GTIN	4069515004671
Artikelklass	32U

Beskrivning**Utförande:**

För invändig och utvändig kylning.

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processsäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.**
- **Brunerade för bättre korrosionsskydd.**
- **Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.**

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

För invändig bearbetning med borrarstångshållare eller vändskärsbör.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.

- **ACCUWAY: UT-300**
- **DMC: DL 35; DL 40**
- **DN SOLUTIONS (tidigare DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M**

- **ECOCA:** MT-3; MT-4
- **FOCUS CNC:** FBL-300
- **GANESH:** ASL-15; ASL-78/105
- **HAAS:** ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- **HARDINGE:** ELITE 65 M Ultra
- **HEADMAN:** T65
- **HURCO:** TMX10; TMX8
- **HWACHEON:** CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- **HYUNDAI WIA:** L2100
- **JOHNFORD:** SL-60; SL-65
- **LEADWELL:** LTC-25
- **LMW:** LR30
- **SMART:** NL 2500; NL 3000
- **SMEC:** SL 2500; PL 2000; PL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- **SPINNER:** TC800
- **Tongtai:** TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

OBS!:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran. Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.

Teknisk beskrivning

L ₂	70 mm
l ₁	105 mm
h ₁	95 mm
z	64 mm
d _a	40 mm
x	72 mm
L ₃	51 mm
L ₁	73 mm
Produktslag	Stålhållare