

Garant**Lyftmagnet LM, maximal bärförmåga (plan): 165kg****Beställningsdata**

Ordernummer	382030 165
GTIN	4069515009058
Artikelklass	32D

Beskrivning**Utförande:**

- **Manuellt manövrerade magneter för individuell användning. Kompakt, robust utförande med högpresterande neodympermanentmagneter.**
- **Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält.**
- **Certifierad avrivningskraft, enskilt testad, garanterar 3-faldig säkerhet för operatören (se provningsintyg).**
- **Helt inkapslad, kompakt och lätt lyftmagnet med säkerhetslåsmekanism.**
- **Solid konstruktion, lätt att sätta på och stänga av.**
- **Magnetens vidhäftningsyta har 2 poler på längden.**
- **Smidig spak med säkerhetslås.**
- **Högklassig bearbetning i tidlös GARANT-design, kombinerad med genomtänkta manövrerings- och säkerhetskrav.**

Beskrivning:

Lyftmagneter är den perfekta lösningen för en säker och effektiv hantering av ferromagnetiska material. Oavsett om avser produktion, i lager eller på byggarbetsplatsen – dessa kraftfulla verktyg ger maximal prestanda och en enkel hantering.

Fördel:

- **Imponerande lyftkapaciteter, beroende på modell upp till flera kilo.**

- Utrustad med ett stabilt magnetiskt system och en säkerhetslås som förhindrar oavsiktlig lossning.
- Inga externa strömkrav för permanentmagneter – perfekt för mobila tillämpningar.
- Kompakt utförande för enkel användning och förvaring.

Användningsdata:

- Lastning och lossning av verktygsmaskiner
- För säker lyftning och transport av plana och runda material upp till 1300 kg.
- För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör.
- För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

OBS!:

Luftspalt < 0,1 mm vid ST-material! Lastlyftmagneten får bara startas på magnetiska ytor!

På grund av säkerhetskonceptet är de arbetsstyckgeometrier som ska lyftas anpassade.

Provningcertifikat för avrivningskrafterna på förfrågan. Årlig provning krävs enligt lag i enlighet med DIN EN 13155. Returformulär tillgängligt i vår eShop.

Teknisk beskrivning

dim B	114 mm
dim D	69 mm
maximal Ø rund	100 mm
största bredd platt	500 mm
dim G	30 mm
vikt	5 kg
maximal bärförmåga rund	70 kg
dim F	166,2 mm
dim E	50 mm
dim A	95,1 mm
maximal längd platt	2500 mm
minimal väggjocklek platt	2 mm
dim C	60 mm
minimal väggjocklek rund	40 mm
maximal bärförmåga platt	165 kg
Produktslag	Lyftmagnet

