



Gängskärningschuck ER-Synchro, SK 40 kort, för ER-spännhylsstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	338131 11
GTIN	4054631189074
Artikelklass	33F

Beskrivning

Utförande:

- Extremt låga axiella krafter för lågt flanktryck och perfekt ytkvalitet.
- Torsionsdämpare och kompensationsmekanism i perifeririktning.
- Djup på upp till 150 mm kan nås vid Ø 10 interferenskontur (för gängstorlek M0,5-M3).
- Lämplig för intern kylvätsketillförsel upp till 80 bar.
- Lämplig för gängtappar och rullgängtappar.
- Lämplig höger- och vänstergångor.
- Lämplig för blindhål och genoomgående hål.
- Minsta längdkompensation i tryck- och spänningsriktning.
- Minskar dramatiskt flanktrycket på gamla och nya CNC-bearbetningscentra.

Fördel:

- Säkra processer tack vare jämn drift även vid momentbelastning.
- Längre livslängd på gängtappen och rullgängtappen.
- Betydligt mindre ytterdiameter än tidigare tillgängligt.
- Betydligt mer intern kylning direkt vid verktyget än hos konventionella synkronchuckar (för ER8).
- Dubbelt så bra koncentricitet för det lägsta flanktrycket.
- Dämpad ändring av rotationsriktning för färre verktygsbrott.

Användningsdata:

- I fleroptionsmaskiner med synkronspindel.
- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

leveransinnehåll:

Gaffelnöckel

OBS!:

Produkterna nr 338131 – 338135 används endast med CENTRO/P-spännhylsor (nr 309365 – 309372). Ju svagare axiell kraft, desto bättre kvalitet, lägre slitage, längre livslängd och säkrare process.

CP-rullnyckel nr 309754 eller CP-rullnyckel för vridmoment nr 309756 måste köpas separat.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	122 mm
Gäng-kapacitetsområde	M3 - M6
Ø D ₁	16 mm
L ₁	25 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø D ₃	32 mm
L ₂	71 mm
L ₃	103 mm
E	35 mm
fäste	SK 40 kort
Invändig	ja, med max. 80 bar
Produktslag	Gängchuckar

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/338131-11>